

IJ-0405

GB User instruction, protective eyewear – READ CAREFULLY

This protective eyewear is designed for protection against low energy impact. The spectacles conform Regulation (EU) 2016/425, EN 166:2001. This product is not suitable for work with the nailer or similar tools. The optical class of visor is 1 according EN 166. PPE personal protective equipment category II.

Size: universal size

Storage: Spectacles should be stored at temperature range 5 – 40 °C, protected against light, abrasive dust and solvents or solvent vapor. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. **Cleaning:** The spectacles should be cleaned with soap and warm water. The lenses should be dried using soft fabric. Do not wipe dry lenses. The disinfection is possible with the mild disinfection agent. The spectacles should be stored in the case when it is not in use.

Maintenance: The service life is 2 years. The spectacles should be regularly inspected. The scratched or cracked lenses or damaged frame drastically reduces provided protection level. The damaged eyewear should be replaced.

Warning: The material of spectacles may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin. In such case do not use this spectacles any further. Optical class 3 visors are not intended for long term use, for long term use are intended visors with optical class 1. Safety glasses worn over corrective glasses can transmit shocks and thus create a risk to the user.

Marking: CE conformity label, manufacturer code JL, optical class 1, mechanical strength: F - high speed particles, low impact energy 45 m/s.

Frame marking: EC conformity label, manufacturer code JL, EN166 standard number, mechanical strength – F - high speed particles, low impact energy 45 m/s.

If the symbols F, B, A are different on the frame and visor, the lover properties are applied. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye-protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 0530, CERTOTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm

Importer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

Manufacturer: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

AL Udhëzime për përdoruesit e syzeve mbrojtëse – LEJONIA ME KUJDE

Këto syze janë të projektuara për të mbrojtur sytë nga grimcat me energji të vogël goditëse. Mos i përdorni ato, kur punoni me pistoletë gozhdhëse aro me paisjeje të tjera të ngjashme. Këto syze përmëshin kërkesat e normës (EU) 2016/425, EN 166:2001. Xhamat e syzeve janë të kategorisë optike 1 sipas klasifikimit të normës EN166. PYPë Paisjeve mbrojtëse personale Kategoria II.

Madhësia: Syzet janë me madhësi universale.

Magazinitim: Ruhën në ambalazhin origjinal në temperaturat prej 5 deri në 40 °C, në një vend të thatë dhe të errët. Syzet duhen mbrojtur nga pluhuri abraziv, lëndët tretëse dhe avujt e tyre. Gjatë respektimit n kushteve të përshatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 5 vjet nga data e prodhimit.

Madhësia: Syzet janë me madhësi universale.

Pastrimi: Xhamat dhe skeletin e syzeve pastrojni me ujë të ngrohtë dhe sapun. Xhamat ishinji sa më lentë të jetë e mundur, syzet thahni duke i vendosur në një leckë të butë absorbuese. Mos i pastroini syzet në të thatë. Syzet mund të dezinfektohen me solutione dezinfektuese me verpim të lehtë. Gjatë kohës që nuk i përdorni, vendosini syzet në këllëf ose në ambalazh mbrojtës.

Mirëmbajtja: Jetëgjatësia maksimale e syzeve është dy vjet. Syzet kontrollojini në mënyër periodike, plasajritet ose gërvishjet e xhamave si dhe dëmtimet e mundshme të skeletit reduktojnë ndjeshëm vetitë mbrojtëse të tyre. Syzet e dëmtuara zëvendësojini me të reja.

Kujdes: Materialet, të cilat janë në kontakt të drejtpërdrejt me lekërn, mund të jenë prë individë të ndjeshëm shkaktarë të reaksioneve alergjike. Syzet në xhamat të kategorisë optike 3 nuk janë të destinuara për kontakt me lëkurë, për këtë qëllim përdorni xhamat e kategorisë optike 1. Syzet mbrojtëse të mbajtura më syzet optike mund të transmetojnë goditjet dhe të rrezikojnë dëmtimin e përdoruesit.

Etiketimi i xhamit: Xhamat janë të shënuara me simbolin e konformitetit CE, më pas vendoset shenja e prodhuesit JL e ndjekur nga numri i kategorisë optike - 1 dhe shenja e qëndrësës mekanike F - grimca me shpejtësi të lartë, energji të ulët të ndikimit 45 m/s.

Etiketimi i skeletit: Shenja CE e konformitetit ndiqet nga emërtimi i prodhuesit JL, numri i normës EN166 dhe germa F - grimca me shpejtësi të lartë, energji të ulët të ndikimit 45 m/s.

Nëse, simbolin F dhe A më xham dhe më skelet nuk janë të njëjta, vetën për të gjatë produkteve gjithmonë vlera më e vogël. Në qoftë se kërkoht mbrojtje e syve ndaj grimcave që lëvizin me shpejtësi të lartë dhe në temperatura ekstreme, është e nevojshme që produkti të shënohet me gërmën T menjëherë pas qartës së qëndrësës mekanike ndaj goditjes d.m.th. FT, FB, ose AT, në qoftë se një shënim të tillë nuk e ka, mund të përdoret për të mbrojtur sytë ndaj grimcave me shpejtësi të lartë, por vetëm në temperaturën e dhomës.

Certifikata e tipit u lëshua nga CERTOTICA, personi i notifikuar 0530, Zona Industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Importues: CERVA GROUP, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Če

Prodhuesi: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

AZ ISTIFADƏÇİ ÜÇÜN TƏLİMAT, QORUYUCU EYƏNƏK – DİQƏTİLİ ZARİB OLUN

Bu qoruyucu eynək əşəgi energetik zərbələrdən qorumaq üçün istehsal olunmuşdur. Eynək (EU) 2016/425, EN 166:2001 standartlarına uyğundur. Həmin məhsul mı vuran tapanca və ya buna oxşar aletlə islahat üçün yararlı deyil. Optik filtrlir linaları bütün tip eynəklər üçün yararlıdır. EN 166 uyğun olaraq günülyön optik sinfi 1-dir. Şəxsi qoruyucu avadanılıq, kategoriyası I.

Ölçüsü: universal ölçü

Saxlama: Eynəyi 5-dən 40 °C-dək temperaturatda günəşdən, abraziv tozdan, eridicilərdən və ya eridicilərin buxarından qorunan yerdə saxlamalı və lazımdır. Saxlama müddəti – müvafiq şəraitdə istehsal müddətinə ehtibarən 5 il.

Təmizləmə: Eynəyi sabunlu ilıq suyu istidə etməklə təmizləmək lazımdır. Lenziləri yumaşq parça ilə silmək lazımdır. Quru lenziləri silməyin. Dezinfeksiya yumaşq dezinfeksiya vasitəsinin istifadəsi ilə mümkündür. Eynək istidə olumlayan zaman onları futyarda saxlamaq lazımdır.

Xidmət: Xidmət müddəti 2 ildir. Hər gün eynəyi baxmaq lazımdır. Pizilims və ya çatlamış lenzilər, həmçinin zədələnmis çərçivə bildirimli qoruma vəsiyyəsinin əhmiyyətiylə dərəcədə azaldır. Zədələnmis eynəyi dəyişməklə lazımdır.

Xəbərdarlıq: Cox hassas dərisi olan adamlarda eynəyin materialı dərini və ya ağıcdanlaraq bilər və ya allergik reaksiya vəə bilər. Bu halda dərini eynəyin sonrakı istifadəsinə kəsən. 3 optik sinfli gözlüklər uzun müddəti istisna olmaqla uzun nəzərdə tutulmayıb, uzun müddəti istifadə üçün 1 optik sinfli gözlüklər uyğundur. Korreksiya edən eynəyin üzərindən istifadə olunan qoruyucu gözlüklər zərərli ötürə bilər, və beləliklə istifadəqini silmə səla bilər.

İstəhsalın markalanması: EC normalarına uyğun yapışqan etiket, istehsalçı kodu JL, optik sinfi 1, mexaniki məhkəməli: F - yüksək sürəti hissəciklər, əşəgi təsir enerji 45 m/s.

Çərçivənin markalanması: EC normalarına uyğun yapışqan etiket, istehsalçı kodu JL, standartın nömrəsi EN166, mexaniki məhkəmkil – F - yüksək sürəti hissəciklər, əşəgi təsir enerji 45 m/s.

Əşəg çərçivə gözlüklə müxtəlif işgahlar F, B, A vərsa, ən əşəgi xüsusiyyətlər təqib edlir. Ən yüksək temperatur şəraitində islahat üçün yüksək sürəti hissəciklərdən müdafiə lazımdır, seçilmiş qoruyucu eynək zərərbin gücünü bildirən hərdən sonra T hərflə ilə markalanmalıdır, yəni FT, BT və ya AT. Əşəg eynək zərərbin gücünü bildirən hərdən sonra T hərflə gəlirsə, bu o deməkdir ki, eynək yalnız otuq temperaturatlarında yüksək energetik hissələrdən qorumaq üçün istidə olumalndır.

Tipf isnaqların tabelərinə uyğun EU sertifikatı rəsmi nota olmuş orqanlar tərəfindən verilib № 0530, CERTOTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Uyğunluq bəyannaməsinə www.cerva.com/conformity.htm internet saytındə də ədəsə bilərsiniz.

İstəhsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čechiya Republika

İstəhsalçı: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

BG Инструкция за потребители на предпазни очила – прочетете внимателно

Тези очила за кароботени за претпавање на зрението от бързо летящи частици с ниска енергия на удар. Не ги използвайте при работа с мистоплет или подобни устройства. Тези очила отговарят на изискванията на норма (EU) 2016/425, EN 166:2001. Стъклата са от оптичен клас 1 съгласно норма EN166. ЛПС лично предпазно средство категория II.

Размер: Очила са с универсален размер.

Складирание: Складирайте в оригинална опаковка при температура 5 – 40 °C на сухо тямно място. Предпазвайте от абразивни средства и разтворители или изпарения на разредители. При подхождно състояние периодът на складирание е 5 години от датата на производство.

Почиставне: Стъклата и рамките на очилата се почистват с топла сапунена вода. Избягвайте стъклата възможно най-малко, очилата трябва да се почистват с мек погиващ перцал. Не почиствайте очилата на сухо. Очилата могат да се деинфекцират с синьо действащи дезинфектанти. Ако не използвате очилата, сложете го в кейфсача или в предпазната опаковка.

Поддръжка: Максималния срок на употреба на очилата е две години. Редовно проверявайте очилата, напукано или надраскано стъкло, евентуално повредена рамка значително намаляват техните протективни характеристики. Повредените очила трябва да се подменят с нови.

Внимание: Материалите, които са в пряк контакт с кожата, при чувствителни хора могат да причинят алергична реакция. Очилата със стъкла оптичен клас 3 не са предназначени за дълготрочно носене, за такава цел са предназначени стъклата с оптичен клас 1.

Предпазните очила, носени върху диоптрични очила, могат да пренесат удари и по този начин създават рискове за потребителя.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, номерът е в обозначаването на производителя JL, следва числото на оптичния клас – 1 и обозначаване на механичната устойчивост F - високоскоростни частици, ниска сила на удара 45 m/s.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е в обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F - високоскоростни частици, ниска сила на удара 45 m/s.

Ако символите F,B, и A на стъклото и на държката за глава не са идентични, виняти винаги по-ниската стойност за цялото изделие. Ако се изисква охрана за очите за частици с висока скорост при екстремни условия, необходимо е издълбаване на дън им обозначение Т неговото значение следа буквата за удар, т.е. F, FT, FB или AT, ако няма такава обозначение, може да се използва за охрана на очите срещу частици с висока скорост само при стайна температура.

Сертификатът на типа е издаден от CERTOTICA, нотифицирано лице 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Вносител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

Производител: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

CZ Instrukce pro uživatele ochranných brýlí – ČTĚTE POZORNĚ

Tyto brýle jsou navrženy k ochraně zraku před rychle letícími částicemi s nízkou energií nárazu. Nepoužívejte je při práci s nástrojemci pistolí nebo obdobnými nástroji. Tyto brýle odpovídají požadavkům normy (EU) 2016/425, EN 166:2001. Zorníky jsou v optické třídě 1 podle EN166. OOP osobní ochranný prostředek kategorie II.

Velikost: Brýle mají univerzální velikost. **Skladování:** Skladujte v původním obalu při teplotě 5 – 40 °C na suchém tmavém místě. Chraňte před abrazivý a rozpuštěnlé moud výparů rozpouštědel. Při vřhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Čištění: Zorníky a obruby brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou. Zorníky utírejte co nejméně, brýle sušte přiložením měkké savé látky. Nečistěte brýle za slunce. Brýle je možné desinfikovat jmeně působícími na desinfekci prostředky. Pokud brýle nepoužíváte, uložte je do pouzdra nebo ochranného obalu. **Udržba:** Maximální životnost brýlí je dva roky. Brýle pravidelně kontrolyjte, praskliny nebo poškořbany zorník případně poškozená obruba významně snižují jejich ochranné vlastnosti. Poškozené brýle nahraďte novými.

Upozornění: Materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, mohou být v nímavých osob přičinou alergických reakcí. Brýle se zorníky optické třídy 3 nejsou určeny k dlouhodobému používání, pro tyto účely jsou určeny zorníky s optickou třídou 1. Ochranné brýle mohou také korekční brýle mohou přenést náraz a tak vytvářejí riziko pro uživatele.

Značení zorníků: zorníky jsou označeny značkou shody CE, dále je uvedeno označení výrobce JL, následuje číslo optické třídy – 1 a označení mechanické pevnosti F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Značení obruby: značka shody CE následovaná označením výrobce JL, číslem normy EN166 a značkou F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Pokud symboly F, B, a A na zorníku a náhnavním držáku nejsou shodné, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek.

Udržba: Maximální životnost brýlí je dva roky. Brýle pravidelně kontrolyjte, praskliny nebo poškořbany zorník případně poškozená obruba významně snižují jejich ochranné vlastnosti. Poškozené brýle nahraďte novými.

Upozornění: Materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, mohou být v nímavých osob přičinou alergických reakcí. Brýle se zorníky optické třídy 3 nejsou určeny k dlouhodobému používání, pro tyto účely jsou určeny zorníky s optickou třídou 1. Ochranné brýle mohou také korekční brýle mohou přenést náraz a tak vytvářejí riziko pro uživatele.

Značení zorníků: zorníky jsou označeny značkou shody CE, dále je uvedeno označení výrobce JL, následuje číslo optické třídy – 1 a označení mechanické pevnosti F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Značení obruby: značka shody CE následovaná označením výrobce JL, číslem normy EN166 a značkou F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Pokud symboly F, B, a A na zorníku a náhnavním držáku nejsou shodné, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek.

Udržba: Maximální životnost brýlí je dva roky. Brýle pravidelně kontrolyjte, praskliny nebo poškořbany zorník případně poškozená obruba významně snižují jejich ochranné vlastnosti. Poškozené brýle nahraďte novými.

Upozornění: Materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, mohou být v nímavých osob přičinou alergických reakcí. Brýle se zorníky optické třídy 3 nejsou určeny k dlouhodobému používání, pro tyto účely jsou určeny zorníky s optickou třídou 1. Ochranné brýle mohou také korekční brýle mohou přenést náraz a tak vytvářejí riziko pro uživatele.

Značení zorníků: zorníky jsou označeny značkou shody CE, dále je uvedeno označení výrobce JL, následuje číslo optické třídy – 1 a označení mechanické pevnosti F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Značení obruby: značka shody CE následovaná označením výrobce JL, číslem normy EN166 a značkou F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

Pokud symboly F, B, a A na zorníku a náhnavním držáku nejsou shodné, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek. Pokud je uvedeno označení ráma, označení zorníků a označení držáku, platí vždy nižší vlastnosti pro celý výrobek.

Udržba: Maximální životnost brýlí je dva roky. Brýle pravidelně kontrolyjte, praskliny nebo poškořbany zorník případně poškozená obruba významně snižují jejich ochranné vlastnosti. Poškozené brýle nahraďte novými.

Upozornění: Materiály, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, mohou být v nímavých osob přičinou alergických reakcí. Brýle se zorníky optické třídy 3 nejsou určeny k dlouhodobému používání, pro tyto účely jsou určeny zorníky s optickou třídou 1. Ochranné brýle mohou také korekční brýle mohou přenést náraz a tak vytvářejí riziko pro uživatele.

Značení zorníků: zorníky jsou označeny značkou shody CE, dále je uvedeno označení výrobce JL, následuje číslo optické třídy – 1 a označení mechanické pevnosti F - vysoká rychlost částic, nízká energie nárazu 45 m/s.

05010369 BASIC

Lagerung: In ursprünglicher Verpackung, bei einer Temperatur von 5 – 40 °C, trocken und dunkel lagern. Vor Scheuer- und Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen schützen. Bei richtigen Lagerbedingungen beträgt die Lebensdauer 5 Jahre vom Produktionsdatum. **Reinigung:** Gläser und Brillenrahmen mit warmem Seifenwasser reinigen. Gläser möglichst wenig wischen, die Brille durch Anlegen von einem trockenen saugfähigen Stoff abtrocknen. Die Brille nicht trocken abwischen. Die Brille lassen sich mit sanft wirkenden Desinfektionsmitteln desinfizieren. Wird die Brille nicht gebraucht, dann ist es in einem Brillenetui oder einer Schutzhülle aufzubewahren. **Wartung:** Maximale Lebensdauer der Brille beträgt zwei Jahre. Die Brille ist regelmäßig zu prüfen, rissiges oder gekratztes Glas, bzw. beschädigter Rahmen reduziert wesentlich die Schutzeigenschaften der Brille. Beschädigte Brille ersetzen. **Hinweise:** Materialien, die in direktem Kontakt mit der Haut sind, können bei empfindlichen Personen die Ursache für allergische Reaktionen sein. Brille mit Gläsern der optischen Klasse 3 sind nicht für längerfristige Nutzung bestimmt, für diese Zwecke sind Gläser mit der optischen Klasse 1 bestimmt. Schutzbrille, die über Korrektionsbrille getragen werden, können Stöße übertragen, und stellen somit eine Gefahr für den Benutzer dar.

Kenzeichnung der Gläser: Die Gläser sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet, anschließend folgt die Herstellerkennzeichnung JL, die Nummer der optischen Klasse – 1 und die optische Klasse. F - hohe Geschwindigkeit, niedrige Energie 45 m/s.

Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.

Kennzeichnung des Brillenrahmens: CE-Konformitätszeichen, gefolgt durch das Herstellerzeichen JL, die Nummer der Norm EN166 und den Buchstaben F - Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.

Sind die Symbole F, B und A auf dem Glas und dem Kopfhalter nicht identisch, gilt der jeweils niedrigere Wert für das ganze Produkt. Wird der Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln bei extremen Temperaturen gefordert, muss das T-Zeichen dem Stoßbuchstaben, d. h. FT, FB oder AT folgen. Ist ein solches Zeichen nicht vorhanden, kann die Brille für den Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln nur bei Raumtemperatur benutzt werden.

Es wurde das Typenzertifikat CERTOTICA ausgestellt, benannte Stelle 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Importeur: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

Hersteller: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

DK BRUGSANVISING TIL SIKKERHEDSBRILLER – LÆS OMHYGGELIGT

Disse briller er designet til at beskytte øjnene mod hurtigt flyvende partikler med en lav stødenergi. De må ikke bruges ved arbejde med stømpistol eller lignende værktøjer. Disse briller opfylder kravene af standarden (EU) 2016/425, EN 166:2001. Linser er i optisk klasse 1 i henhold til EN166. PV personlig værnemiddel af kategori II.

Størrelse: Briller har en universal størrelse.

Opbevaring: Opbevarer i oprindelig emballage ved temperatur 5 – 40 °C og tørt mørkt sted. Skal beskyttes mod abrasive midler og opløsningsmidler eller opløsningsmidlets dampe. Under egnete opbevaringsvilkår er opbevaringstid 5 år siden produktionsdatoen.

Rengøring: Linser og stel rengøres med blødt sæbevand. Linser bør ikke pudses, kun tørres vha. en blød sugende klud. Briller må ikke rengøres, mens de er tørre. Brillerne kan desinficeres med milde desinfektionsmidler. Hvis briller ikke bruges, opbevarer de i etui eller beskyttende hylse.

Vedligeholdelse: Den maksimale levetid af brillerne er to år. Briller bør kontrolleres regelmæssigt, sprækkede eller ridsede linser eventuelt beskadiget stel betydeligt sænker deres beskyttelsesevner. Beskadigede briller erstattes med nye.

Advarsel: Materialer, som er i direkte kontakt med huden, kan hos følsomme personer forårsage en allergisk reaktion. Briller med linser af optisk klasse 3 er ikke beregnet til langvarig brug, for disse formål er beregnet linser med optisk klasse 1. Beskyttelsesbriller, som anvendes sammen med briller med styrke, kan overføre stød, og dermed danne risiko for brugen.

Mærkning af linser: linser er mærket med et CE-mærke. Endvidere anvises producent identifikation JL, bagfter følger nummer af optisk klasse – 1 og mærkning af mekanisk styrke F - højhastighetspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

Mærkning af brillestel: CE-mærket efterfulgt af producent identifikation JL, standardnummer EN166 og bogstav F - højhastighetspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

Hvis symboler F, B, og A på linser og hovedbøjlen ikke er ens, er det altid laveste værdi, der gælder for hele produktet. Hvis der opkræves øjenvern mod hurtig flyvende partikler ved ekstreme temperaturer, er det nødvendigt, at produktet bærer mærket T umiddelbart efter bogstavet for stød, dvs. FT, FB eller AT, hvis et sådant mærke ikke findes, kan øjenvern bruges mod hurtigt flyvende partikler kun ved stuetemperatur.

EU-type certifikat er udstedt af CERTOTICA, bemyndiget organ 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Importør: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

Prodcuent: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

FI OHJEET SUOJALASIN KÄYTTÄJÄLLE – LUE HUOLELLISESTI

Nämä suojalasit on tarkoitettu suojelemaan silmiä suurella vauhdilla lentävilästä pienien törmäysenergian omaavilta partikkelilta. Älä käytä niitä käyttäessäsi nautilainta tai vastaavaa työkalua. Nämä suojalasit vastaavat standardin (EU) 2016/425, EN 166:2001 vaatimuksia. Standardin EN166 mukainen linsien optinen luokka on 1. Henkilönsuojain luokan II.

Koko: Universaali koko.

Varustointi: Varustoi alkuperäisessä pakkaussessa 5 – 40 °C lämpötilassa kuivassa valotta suojatussa paikassa. Suojaa tuota nauruttavien aineiden ja liuotimien tai niiden höyryjen vaikutukselta. Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa on tuotteen sallittu varustointiaika 5 vuotta valmistuspäivästä.

Puhdistus: Puhdista suojalasien linsnit ja kehukset lämpimällä sapuvedellä. Pyyhi linssejä mahdollisimman vähän, kuivaa suojalasit pehmeällä imevällä kankaalla painelemalla. Älä puhdista suojalasit kuumalla suolla vauhdilla lentävilästä partikkelista äärimmäisessä lämpötilassa. Jos et käytä suojalasiesä, laita ne koteloon tai suojaoppakaaseen.

Huolto: Suojalasien maksimaalinen käyttöikä on kaksi vuotta. Tarkasta suojalasit säännöllisesti. Hakkeilleet tai naarmuttuneet linsnit tai vaurioituneet kehukset heikentävät merkittävästi niiden suojaominaisuuksia. Vaihda vioutuneet suojalasit uusiin.

Huomautus: Ihon kanssa suorassa kosketuksessa tulevat materiaalit voivat herkällä henkilöillä aiheuttaa allergiareaktioita. Suojalasiesä, joiden linssein optinen luokka on 3, ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön, tähän tarkoitukseen ovat linsnit, joiden optinen luokka on 1. Taittovirrat korjauksen linssein optinen luokka on 1. Henkilönsuojain luokan II.

Linsien merkinnät: Linsnit on merkitty CE-merkinnällä, lisäksi on valmistajan merkintä JL, jonka jälkeen optisen luokan numero – 1 ja mekaanisen lujuuden merkintä F - suurten nopeuksien hiiakset, pieni törmäysenergia 45 m/s.

Kehysten merkinnät: CE-merkintä, jonka jälkeen on valmistajan merkintä JL, standardin numero EN166 ja kirjain F - suurten nopeuksien hiiakset, pieni törmäysenergia 45 m/s.

Eleväät symbolit F, B, ja A linseissä ja kehysissä ole samat, pätevä on alin arvo. Jos vaaditaan suojaa nopeasti lentäviltä partikkelilta äärimmäisessä